

HOLEX®
Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 55X22 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	149300 55X22
GTIN	4045197857149
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Metrinis sriegis: M22 – M24

Sriegis UNC: 7/8" – 1"

Sriegis Whitworth: 7/8" – 1"

Bendras ilgis: 495 mm

Techninis aprašymas

Sriegis UNC	7/8 – 1 in
Bendras ilgis	495 mm
Sriegis Whitworth	7/8 – 1 in
Aukštis	22 mm
kai sriegpjavėsØ	55 mm
Metrinis sriegis	M22 – M24
Norma	EN 22568

