

HOLEX®
Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 65X18 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	149300 65X18
GTIN	4045197857156
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Smulkus metrinis sriegis: M27×1,5 – M36×2

Sriegis UNF: 1 1/8" – 1 3/8"

Sriegis Whitworth vamzdis: G7/8" – G1"

Bendras ilgis: 630 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	630 mm
Sriegis Whitworth vamzdis	G7/8 – G1 in
Aukštis	18 mm
kai sriegpjavėsØ	65 mm
Smulkus metrinis sriegis	M27×1,5 – M36×2
Sriegis UNF	1.1/8 – 1.3/8 in
Norma	EN 22568

