

HOLEX®
Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 90X22 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	149300 90X22
GTIN	4045197857194
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Smulkus metrinis sriegis: M45×1,5 – M52×2

Sriegis Whitworth vamzdis: G1.3/8" – G1.3/4"

Bendras ilgis: 900 mm

Techninis aprašymas

Sriegis Whitworth vamzdis	G1.3/8 – G1.3/4 in
Bendras ilgis	900 mm
Smulkus metrinis sriegis	M45×1,5 – M52×2
Aukštis	22 mm
kai sriegpjavėsØ	90 mm
Norma	EN 22568