

HOLEX®
Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 90X36 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 149300 90X36 |
| GTIN | 4045197857200 |
| Produktų klasė | 12L |

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Metrinis sriegis: M45 – M52

Smulkus metrinis sriegis: M45×3 – M52×3

Sriegis UNC: 1.3/4" – 2"

Sriegis Whitworth: 1 3/4" – 2"

Bendras ilgis: 900 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------|---------------|
| Sriegis UNC | 1.3/4 – 2 in |
| Aukštis | 36 mm |
| Bendras ilgis | 900 mm |
| Sriegis Whitworth | 1.3/4 – 2 in |
| kai sriegpjavėsØ | 90 mm |
| Smulkus metrinis sriegis | M45×3 – M52×3 |
| Metrinis sriegis | M45 – M52 |
| Norma | EN 22568 |

