

Kalibrinis kamštis Praeinantysis chromuotas H7, Nominalusis matmuo \varnothing : 13mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484040 13 |
| GTIN | 2050001675026 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvimui** pagal DIN 7164.

Praeinančioji pusė su matavimo plokštumomis iš kietojo chromo. Todėl patvaresni apie 8 kartus.

Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Pastaba:

- **Tarpiinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu www.hoffmann-group.com, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Tolerancijos laukas | H |
| Norma | DIN 7150-2 |
| Norma | DIN 7164 |
| Kokybė | 7 |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Nominalus dydis | 13 mm |
| Kalibravimas | M2 |
| Produkto rūšis | Kalibrinis kamštis |

Paslaugos

| | |
|--|-----------|
| KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm | 028300 20 |
| DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm | 028340 60 |
