


**HOLEX**

**Šlifavimo ritinys, cilindrinis (A), grūdelių dydis 80 vidutinio rupumo, Šlifavimo ritinėlio Ø × ilgis: 10X38mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	553880 10X38
GTIN	4045197524539
Produktų klasė	52E

## Aprašymas

### Modelis:

Šlifavimo ritiniai iš susukto šlifavimo audinio, su **korundu (A)**.  
Cilindrinės formos.

### Tinka:

Šlifavimo ritinio laikiklis Nr. 553835.

### Tinka:

Laikiklio tvirtinimo Ø × bendras ilgis: 3×70

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Šlifavimo ritinio ilgis	38 mm
Šlifavimo ritinio Ø	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	26000 min <sup>-1</sup>
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo ritinių forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Šlifavimo ritinio laikiklis, koto Ø 6 mm Laikiklio Ø× bendras ilgis 3X70 mm

553835 3X70