

**HOLEX**

**Šlifavimo mova (ZA), grūdelių dydis 80 vidutinio rupumo, įvorės Ø × plotis: 60X30mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	553780 60X30
GTIN	4045197240545
Produktų klasė	52E

## Aprašymas

### Modelis:

**Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė.** Galima šlifuoti visu movos plokščiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir su geromis adhezinėmis savybėmis. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

### Cirkonio korundas (ZA).

### Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

### Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

## Techninis aprašymas

Šerdies Ø	60 mm
Movos plotis	30 mm
Grūdėtumas	80

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm  
Galvos Ø × plotis 60X30 mm

553600 60X30