

**Ilgintuvas, Vidinis ir išorinis □: 4,9mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 149400 4,9 |
| GTIN | 4045197857293 |
| Produktų klasė | 12L |

Aprašymas**Modelis:**

Grūdintas ir nikeliuotas. Išorinis ir vidinis kvadratas vienodo dydžio.

Paskirtis:

Trumpų sriegiklių, (pvz., DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), rankinių plėstuvų ir kitų įrankių su keturbriauniu kotu, prailginimui.

Pastaba:

Prailgintuvai mašiniams sriegikliams su kotu, pvz., pagal DIN 371 / 374 / 376, žr. **Nr. 338400**.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|------------|
| Vidinis ir išorinis □ | 4,9 mm |
| Bendras ilgis | 110 mm |
| metriniais sriegikliams DIN 352 | M4,5 – M8 |
| Ø D | 11 mm |
| Norma | DIN 377 |
| Produkto rūšis | Ilgintuvas |