

**Ilgintuvas, Vidinis ir išorinis □: 14,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149400 14,5
GTIN	4045197857392
Produktų klasė	12L

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdintas ir nikeliuotas. Išorinis ir vidinis kvadratas vienodo dydžio.

**Paskirtis:**

Trumpų sriegiklių, (pvz., DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), rankinių plėstuvų ir kitų įrankių su keturbriauniu kotu, prailginimui.

**Pastaba:**

Prailgintuvai mašiniams sriegikliams su kotu, pvz., pagal DIN 371 / 374 / 376, žr. **Nr. 338400.**

**Techninis aprašymas**

Vidinis ir išorinis □	14,5 mm
metriniais sriegikliams DIN 352	M22 – M24
Ø D	29 mm
Bendras ilgis	175 mm
Norma	DIN 377
Produkto rūšis	Ilgintuvas