

**HOLEX****Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm, Galvos Ø × plotis:  
15X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553600 15X30
GTIN	4045197240170
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu koto. Šlifuotas šoninis paviršius sumažina spindulinį mušimą iki minimumo.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	36000 min <sup>-1</sup>
minimalus sūkių skaičius	25000 min <sup>-1</sup>
Galvos Ø	15 mm
Galvutės ilgis	30 mm
Forma	cilindrinis
Koto Ø	6 mm
Pagrindo medžiaga	elastinė guminė galvutė
Produkto rūšis	Šlifavimo įvorės laikiklis

