

**HOLEX****Šlifavimo mova (A), grūdelių dydis 150 glotni, įvorės Ø × plotis: 10X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553740 10X20
GTIN	4045197525444
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

**Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė.** Galima šlifuoti visu movos plokščiui, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

**Korundas (A).****Paskirtis:**

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

**Tinka:**

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

**Techninis aprašymas**

Movos plotis	20 mm
Šerdies Ø	10 mm
Grūdėtumas	150

Smulkumo laipsnis	smulkus
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm  
Galvos Ø × plotis 10X20 mm

553600 10X20