



Mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM ISO2X / 6HX, TiCN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	131762 M12
GTIN	4045197854261
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su vidine įpjova ir ypač ilgu kotu.

≤ **M10**: kotas pagal **DIN 371**;

≥ **M12**: kotas pagal **DIN 376**.

TiCN danga kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Privalumai:

Puikiai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose**.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 220 mm

Koto \varnothing : 9 mm

Koto keturbriaunis: 7 mm

Kiaurymės \varnothing : 10,2 mm

Techninis aprašymas

Koto \varnothing	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio \varnothing	12 mm
Ašmenys	HSS E PM
Bendras ilgis L_{viso}	220 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto keturbriaunis	7 mm
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna