

HOLEX**Šlifavimo mova (A), grūdelių dydis 40 rupi, įvorės Ø × plotis: 30X30mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 553700 30X30 |
| GTIN | 4045197240262 |
| Produktų klasė | 52E |

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos plokščiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

Korundas (A).**Paskirtis:**

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------|-------|
| Šerdies Ø | 30 mm |
| Movos plotis | 30 mm |
| Grūdėtumas | 40 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Smulkumo laipsnis | grubus |
| Šlifavimo priemonės | Korundas |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Movos forma | cilindrinis |
| Produkto rūšis | Šlifavimo mova |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm
Galvos Ø × plotis 30X30 mm

553600 30X30