



Precizinė ER įspraustinė CENTRO P, BT 40 A = 75, Tipas CP skirtas ER: 25AD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302884 25AD
GTIN	2050001921987
Produktų klasė	33F

Aprašymas

Modelis:

- Vidinis ir išorinis kūgis nušlifluotas su RFID/Balluffchip anga.
- Sistemos koncentriškumas ir atkartojamumas 3 µm, kai 3×D, daugiausiai 50 mm, kai naudojama HP precizinė spyruokliuojanti įvorė.
- HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudėtingoms metalo apdirbimo operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas užtikrina didesnę stabilumą ir radialinį standumą. Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifluoti. Tvirtinimo veržlė su rutuliniais guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priveržimo momentui ir prispaudimo jėgai sumažina vibracijas.
- Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
- Pasirinktinai CENTRO P->nesandarus, su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari sistema su ER užveržimo veržle CP sandarinimo diskams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo diskais Nr. 309666 – 309668 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti).

Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu ypač tiksliam tvirtinimui. HDC labiausiai tinka rupiojo apdirbimo (įskaitant TPC frezavimą) ir apdailos operacijoms arba kietų medžiagų apdirbimui.

Tiekimo sudėtis:

Be tvirtinimo veržlės.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368 – 309381 ir sriegikliams Nr. 309402 – 309419

(ne Horex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, ER užveržimo veržlės HDC Nr. 309657, sandarinimo diskai HP Nr. 309666 – 309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai raktai HDC Nr. 309745; 309756.

Pastaba:

- **Tvirtinamas tik nominalusis \varnothing iki koto \varnothing tolerancijos h10.**
- **Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.**

Pjovimo technika: HSC

Forma: AD

ER cangės su HDC spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas: $\leq 6 \mu\text{m}$

HP cangės su HP spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas: $\leq 3 \mu\text{m}$

Užspaudimo ribos: 2 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 75 mm

Išorinis \varnothing D: 40 mm

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing D	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	75 mm
Forma	AD
Tipas CP skirtas ER	25AD
Užspaudimo ribos	2 - 16 mm
Serija	Centro P
ER cangės su HDC spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas	$\leq 6 \mu\text{m}$
HP cangės su HP spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Užspaudimo \varnothing D ₁	1-16 mm
Laikiklis	BT 40 A = 75
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	$\leq 6 \mu\text{m}$
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309374 11
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309413 9
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309373 3
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309374 13
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309374 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309373 10
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309375 4
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309413 14
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309373 5
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309373 12

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309413 12
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309413 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309373 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309373 8
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309374 14
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309409 6
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309374 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309373 14
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309413 6
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309375 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309409 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309373 4
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309373 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309374 7
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309409 10

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309373 11
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
CP ritininis raktas Tipas 25	309754 25
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309373 16
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309413 7
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309373 9
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309374 3
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309375 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309373 15
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309374 4
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309374 16
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309374 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309409 14
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309374 12
ER cangių rinkinys HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E	309393
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309375 8
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40

CP sandarinimo žiedas Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm	309667 2
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309409 9
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309413 8
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309374 8
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309409 16
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309409 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309373 13
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
ER cangių rinkinys HP su tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309413 11
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 25	309756 25
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309374 15
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309374 9
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309375 12
	308610 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309409 11

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309375 14

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

309373 2