



Precizinė ER įspraustinė CENTRO P, BT 40, Tipas CP skirtas ER: 16AD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302886 16AD
GTIN	2050001922007
Produktų klasė	33F

Aprašymas

Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
- Radialinio mušimo ir tvirtinimo tikslumas 3µm esant (3×D, maksimaliai 50 mm).
- Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
- Pasirinktinai ir be sandarinimo su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba su sandarinimu su ER užveržimo veržle sandarinimo žiedams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo žiedais Nr.309666 – 309666 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti!).

Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Be užveržimo veržlės ir sandarinimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368 – 309378 ir sriegikliams Nr. 309402 – 309418 (ne Horex), ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, sandarinimo diskai HP Nr. 309666 – 309668. Ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756,

Pastaba:

- Įspraustinėje CP užspaudžiamas tik nominalus Ø iki koto Ø, tolerancija h10.
- Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Pjovimo technika: HSC

Forma: AD

ER cangės su HDC spyruokliuojančia įvove, radialinis mušimas: $\leq 6 \mu\text{m}$

HP cangės su HP spyruokliuojančia įvove, radialinis mušimas: $\leq 3 \mu\text{m}$

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 90 mm

Išorinis \varnothing D: 30 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Išorinis \varnothing D	30 mm
Forma	AD
Tipas CP skirtas ER	16AD
Serija	Centro P
HP cangės su HP spyruokliuojančia įvove, radialinis mušimas	$\leq 3 \mu\text{m}$
ER cangės su HDC spyruokliuojančia įvove, radialinis mušimas	$\leq 6 \mu\text{m}$
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	$\leq 6 \mu\text{m}$
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo \varnothing d 9 mm	309371 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo \varnothing d 8 mm	309370 8
	309402 8

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309371 4
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309370 2
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309404 7
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309371 6
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm	309666 2
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309370 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309404 6
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309370 1
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309371 8
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309372 8
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309402 7
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16	309756 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309402 4
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309370 6
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309370 7
CP ritininis raktas Tipas 16	309754 16
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309371 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6
ER cangių rinkinys HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309404 3,5
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309371 3
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309372 4
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309371 10
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309370 3
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309371 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309370 9
ER cangių rinkinys HP su tarpine (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309370 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 1 mm	309666 1
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
	309372 6

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo
Ø d 6 mm

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309370 4

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus
užveržimo Ø d 8 mm

309404 8