

Garant
VHM specialus grąžtas DIN 6535 HA, be dangos, Ø DC ±0,003: 12,03mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 121201 12,03 |
| GTIN | 4045197857910 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas
Modelis:

Spiralinis precizinis grąžtas plastikui. **Savaime centruojantis**, nes **1-a pjovimo briauna** užtikrina **maksimalų gręžimo tikslumą**. **Poliruoti** sraigtiniai grioveliai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą**. **Speciali viršūnė** leidžia **išlaikyti tolerancijos ribas IT7** nuo įėjimo Ø iki išėjimo Ø. **Tolerancija:** nominalusis Ø ± 0,003 mm.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 121201 + 129100HB**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 121201 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Bendras ilgis L | 118 mm |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 53 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Koto Ø D_s | 12 mm |
| Nominalusis Ø D_c | 12,03 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | ±0,003 |
| Pastūma f apdirbant PEEK | 0,25 mm/aps, |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 71 mm |
| Danga | be dangos |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 5xD |
| Smailas kampas | 120 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| PMMA, akrilas | tinka | 30 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 50 m/min | N |
| PA 66 | tinka | 50 m/min | N |
| PEEK | tinka | 50 m/min | N |
| PF 31 | tinka | 50 m/min | N |
| PVDF GF20 | ribotai tinka | 60 m/min | N |
| POM GF25 | ribotai tinka | 60 m/min | N |
| PA 66 GF30 | ribotai tinka | 60 m/min | N |
| PEEK GF30 | ribotai tinka | 50 m/min | N |
| PTFE CF25 | ribotai tinka | 40 m/min | N |
| PEEK CF30 | ribotai tinka | 40 m/min | N |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |

