

**Šlifavimo mova (CER), grūdelių dydis 40 rupi, įvorės Ø × plotis: 60X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553790 60X30
GTIN	4027497456215
Produktų klasė	53L

**Aprašymas****Modelis:**

**Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė.** Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

**Keraminiai grūduliai (CER).****Paskirtis:**

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnę kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

**Tinka:**

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	40
Movos plotis	30 mm
Šerdies Ø	60 mm

Smulkumo laipsnis	grubus
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm  
Galvos Ø × plotis 60X30 mm

553600 60X30