

Garant
VHM rutulinė freza 260°, TiAlN, Ø DC: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	207176 6
GTIN	4045197858368
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Tiksli **spindulio forma be profilio deformacijų**.

Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.

Tolerancija: spindulio kontūras = **±0,01 mm**.

Ribojimo kampas **260°**. Nominalus Ø: **D_c = -0,01 / -0,025 mm**.

Pastaba:

Užgalandimas pagal pjovimo briaunos ilgį L_c, kūgiškai didėjantis.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	30 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pastūma f _z plieno frezavimui < 1100 N/mm ²	0,044 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	4,2 mm
Pjovimo briaunos ilgis l _c	5,2 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Dantų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Spindulys R	3 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,03 \times D$ frezuojant kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	575 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	390 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	390 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	M
Ketus (G)	tinka	575 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------