

**HOLEX**

**Šlifavimo mova, kūginė (A), grūdelių dydis 40 rupi, Maks. įvorės Ø × plotis: 29X30mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	553850 29X30
GTIN	4045197240583
Produktų klasė	52E

## Aprašymas

### Modelis:

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.

**Korundas (A)** universaliam šlifavimui.

**Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė.** Galima šlifuoti visu movos plokščiui, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

### Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnę kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

### Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

## Techninis aprašymas

Movos plotis	30 mm
Grūdėtumas	40
maksimalus movosØ	29 mm

Smulkumo laipsnis	grubus
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Movos forma	kūginis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, kūginis, koto Ø 6 mm  
Maksimalus Ø × galvos ilgis 29X30 mm

553830 29X30