

Garant**VHM nuožulų freza 120°, be dangos, Ø h6 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208090 6
GTIN	4045197858429
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Tolerancija: **matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.**

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.

Paskirtis:Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.**Techninis aprašymas**

Matmuo S	3,4 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,03 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Dantų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	57 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Kampų nuožulos kampas	30 laipsniai
Nuožulų freza	60 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	120 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

