

**HOLEX****Šlifavimo mova (A), grūdelių dydis 40 rupi, įvorės Ø × plotis: 60X30mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 553700 60X30  |
| GTIN             | 4045197240286 |
| Produktų klasė   | 52E           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė.** Galima šlifuoti visu movos plokščiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

**Korundas (A).****Paskirtis:**

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

**Tinka:**

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

**Techninis aprašymas**

|              |       |
|--------------|-------|
| Movos plotis | 30 mm |
| Grūdėtumas   | 40    |
| Šerdies Ø    | 60 mm |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Smulkumo laipsnis         | grubus         |
| Šlifavimo priemonės       | Korundas       |
| Šlifavimo priemonių kodas | A              |
| Movos forma               | cilindrinis    |
| Produkto rūšis            | Šlifavimo mova |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |

### Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm  
Galvos Ø × plotis 60X30 mm

553600 60X30