

**Garant****VHM freza, be dangos, Ø h10 DC: 6mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209300 6      |
| GTIN             | 4045197859396 |
| Produktų klasė   | 11X           |

**Aprašymas****Modelis:**Speciali geometrija **plastiko apdirbimui**.**Platūs grioveliai geram drožlės pašalinimui.****Paskirtis:**Įvairių **plastikų apdirbimui** ir **kontūrų frezavimui**.**Pastaba:****Naujas produktas vietoje Nr. 209310.****Techninis aprašymas**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Skersinės pastūmos kryptis                                   | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>                              | 5,8 mm                                |
| Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti PMMA             | 0,025 mm                              |
| Dantų skaičius Z   | 1                                     |
| Tolerancija Nominalusis Ø                                    | h10                                   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>  | 6 mm                                  |
| Kotas  | DIN 6535 HA su h5                     |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>                            | 6 mm                                  |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu | 25 mm                                 |
| Bendras ilgis L  | 65 mm                                 |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>                        | 20 mm                                 |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 23 laipsniai                                    |
| Kampų nuožulos kampas                | 90 laipsniai                                    |
| Danga                                | be dangos                                       |
| Ašmenys                              | VHM   |
| Norma                                | Gamykliniai standartai                          |
| Tipas                                | W   |
| Darbinis plotis $a_e$ frezuojant     | Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$             |
| Vidinis aušinimas                    | ne  |
| Spalvinis žymėjimas                  | geltona   |
| Produkto rūšis                       | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

### Vartotojo duomenys

|  | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis  | ribotai tinka | 180 m/min | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)                          | ribotai tinka | 140 m/min | N         |
| Al >10 % Si  | ribotai tinka | 105 m/min | N         |
| PMMA, akrilas                                      | tinka         | 190 m/min | N         |
| PE-HD  | tinka         | 140 m/min | N         |
| PA 66  | tinka         | 160 m/min | N         |
| PEEK   | tinka         | 140 m/min | N         |
| PF 31  | tinka         | 120 m/min | N         |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 180 m/min | N         |
| Cu   | tinka         | 150 m/min | N         |
| CuZn   | ribotai tinka | 180 m/min | N         |
| drėgnas, maks.                                     | tinka         |           |           |
| sausasis   | ribotai tinka |           |           |

Oras

tinka