

**Garant****VHM freza su kairine spirale, be dangos, Ø h10 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209305 4
GTIN	4045197859457
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**Speciali geometrija **plastiko apdirbimui**.**Platūs grioveliai geram drožlės pašalinimui.**

Kairinė spiralė, dešininis pjovimas.

**Paskirtis:**Įvairių **plastikų apdirbimui ir kontūrų frezavimui**.**Pastaba:****Naujas produktas vietoje Nr. 209315.****Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	20 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	4 mm
Koto Ø $D_s$	4 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	15 mm
Bendras ilgis $L$	60 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti PMMA	0,015 mm
Sužeminto koto Ø $D_1$	3,8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Dantų skaičius $Z$	1

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	23 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	190 m/min	N
PE-HD	tinka	140 m/min	N
PA 66	tinka	160 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	180 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras

tinka