

Garant**VHM freza su kairine spirale, be dangos, Ø h10 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209305 5
GTIN	4045197859464
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Speciali geometrija **plastiko apdirbimui**.**Platūs grioveliai geram drožlės pašalinimui.**

Kairinė spiralė, dešininis pjovimas.

Paskirtis:Įvairių **plastikų apdirbimui ir kontūrų frezavimui**.**Pastaba:****Naujas produktas vietoje Nr. 209315.****Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	22 mm
Dantų skaičius Z	1
Pastūma f_z grioveliams frezuoti PMMA	0,015 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	17 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Bendras ilgis L	60 mm
Koto Ø D_s	5 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sužeminto koto Ø D_1	4,8 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	5 mm

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	23 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	190 m/min	N
PE-HD	tinka	140 m/min	N
PA 66	tinka	160 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	180 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras

tinka