

Garant**VHM freza su kairine spirale, be dangos, Ø h10 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209305 10
GTIN	4045197859495
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Speciali geometrija **plastiko apdirbimui**.**Platūs grioveliai geram drožlės pasišalinimui.**

Kairinė spiralė, dešininis pjovimas.

Paskirtis:Įvairių **plastikų apdirbimui ir kontūrų frezavimui**.**Pastaba:****Naujas produktas vietoje Nr. 209315.****Techninis aprašymas**

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
Dantų skaičius Z	1
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Pastūma f _z grioveliams frezuoti PMMA	0,04 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	32 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	9,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	25 mm

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	23 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	190 m/min	N
PE-HD	tinka	140 m/min	N
PA 66	tinka	160 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	180 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras

tinka