

Garant
VHM grąžtas aramidui, be dangos, Ø DC h6: 5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	121230 5
GTIN	4045197472007
Produktų klasė	11Y

Aprašymas
Modelis:

Speciali geometrija tiksliam aramido plastikų (poliaramidų) ir aramido pluošto bei termoplastų ir duroplastų gręžimui.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	26 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f AFK	0,05 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	5 mm
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Koto Ø D _s	5 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	18,5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD

Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Grąžto panaudojimas	skirta aramidams
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
PE-HD	ribotai tinka	140 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	130 m/min	N
PEEK	ribotai tinka	120 m/min	N
PF 31	ribotai tinka	100 m/min	N
AFK armidas	tinka	110 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	120 m/min	N
sausasis	tinka		
Oras	tinka		