

**Šlifavimo taurė PREMIUM***, Disko Ø × sienelės storis: 110X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Produktų klasė	53T

Aprašymas**Modelis:**

Kūginė šlifavimo taurė, sintetinės dervos rišiklis. Taurės aukštis 55 mm; kiaurymės Ø 22,23 mm; **maksimalus sūkių skaičius 8600 1/min. Specifikacija: A3604B84; forma: 11BT.**

Fe, S ir Cl dalis >0,1%. Labai patvarūs apdirbant plieną ir ketų, bet ne nerūdijantį plieną.

Paskirtis:

Žemo triukšmo lygio rupiajam šlifavimui, nuimant didelį kiekį medžiagos, geriausiai tinka plokštumų šlifavimui elektriniais arba pneumatiniiais prietaisais (reikalinga speciali apsauga).

Techninis aprašymas

Disko plotis (taurės aukštis)	55 mm
Forma	11BT
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	kūginė šlifavimo taurė
maksimalus sūkių skaičius	8600 min ⁻¹
Sienelės storis	20 mm

Šlifavimo priemonių kodas	A
DiskoØ	110 mm
Specifikacija	A3604B84
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Ketus
maksimalus apskritiminis greitis	50 m/s
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė