

HOLEX**HOLEX Pro pjovimo diskas „du viename“, Disko Ø: 178mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563500 178
GTIN	4045197593160
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:****Universalūs pjovimo diskas plienui ir INOX.**

Lengvai pjaunamas ir stabilus.

Paskirtis:Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v_c.**Specifikacija:****A30Q-BF.****Pastaba:**

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Forma	tiesus
Forma	41

Disko storis	2,5 mm
Specifikacija	A30Q-BF
Disko Ø	178 mm
kai medžiagos storis	7,5 - 12,5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Užspaudimo jungių pora Flanšo Ø 76 mm

563990 76