

Garant**VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206266 5
GTIN	4045197860637
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai **HPC / HSC sąlygomis**.
Laikantis specialios frezavimo strategijos **galima apdirbti didelį kiekį medžiagos**.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206272.
Įrankius galima perglažti.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	65 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	18 mm
Programavimo spindulys	0,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	3,5 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	4,6 mm
Matmuo a _{p maks.} praėjimų skaičius	0,35 mm
Pastūma f _z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,099 mm
Dantų skaičius Z	4

Reguliuojamas kampas κ	9,5 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h9
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Galinė toroidinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	155 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	145 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB