

**Garant**
**GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206273 10
GTIN	4045197860811
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**
**GARANT Diabolo:**

speciali geometrija, danga ir kietlydinis grūdintų plienų apdirbimui.

Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys  $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$ .

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.

**Paskirtis:**

**Kopijavimui ir skersiniam frezavimui** grūdinto plieno apdirbimui **HPC / HSC sąlygomis**.

Laikantis specialios frezavimo strategijos **galima apdirbti didelį kiekį medžiagos**.

**Pastaba:**

**Naujas produktas vietoje Nr. 206276.**

**Įrankius galima pergalėti.**

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	10 mm
Matmuo $a_{p \text{ maks.}}$ praėjimų skaičius	0,3 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 60 HRC	0,158 mm
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	26 mm
Sužeminto koto Ø $D_1$	9 mm
Programavimo spindulys	2 mm
Dantų skaičius $Z$	4
Koto Ø $D_s$	10 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	5,8 mm

Bendras ilgis L	85 mm
Reguliuojamas kampas κ	7 laipsniai
Serija	Diabolo
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	h9
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	12 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	raudoni
Produkto rūšis	Galinė toroidinė freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	170 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	150 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	110 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	80 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB