

Garant
Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: C1625

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 540709 C1625 |
| GTIN | 4045197522498 |
| Produktų klasė | 51D |

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma C „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto cilindro formos (WRC)

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Galvos Ø | 16 mm |
| Bendras ilgis | 65 mm |
| Forma | suapvalinto cilindro formos (WRC) |
| Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 |
| Forma | C1625 |
| Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) |

| | |
|----------------|-------|
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvutės ilgis | 25 mm |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka | | |