



Deimantinis pjovimo diskas, Disko Ø: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563490 50
GTIN	4007220666050
Produktų klasė	55K

Aprašymas

Modelis:

Vienu sluoksniu **galvaniniu būdu dengtas deimantinis diskas su šoniniais apsauginiais segmentais**. Efektyvus pjovimas dėl didelių drožlių griovelių. Viso disko storis 2,0 mm, plieninio pagrindo - 1,0 mm.

Paskirtis:

Pluoštu sutvirtintų plastikų (CFK / GFK) pjovimui, apipjovimui ir supjaustymui kampiniais (dyd. 115 / 125) arba tiesiniais šlifuoškiais (dyd. 50 / 75) su įtvaru Nr. 563496.

Techninis aprašymas

Atraminio disko plotis	1 mm
Grūdėtumas	D357
Disko storis	2 mm
Kiaurymės Ø	10 mm
Forma	1A1
Disko Ø	50 mm

maksimalus sūkių skaičius	30500 min ⁻¹
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	armuotas plastikas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plastikas, GFK	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Įtvaras deimantiniams pjovimo diskams Tinka kiaurymių Ø 10 mm	563496 10
---	-----------