

Garant**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215122 40/5
GTIN	4045197861375
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.. 130708
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	12 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Serija	Power Tang
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219882
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0