

## Garant

### GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 50/3mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	215126 50/3
GTIN	4045197861481
Produktų klasė	210

#### Aprašymas

##### Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

##### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

#### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.. 130708
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	70 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p.maks.</sub>	47 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	50 mm
efektyvus dantų skaičius Z <sub>eff</sub>	3

Serija	Power Tang
Keičiamų plokštelių kiekis	12
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219882
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0