

**Garant****GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, Ø D / Zeff: 50/4mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215126 50/4   |
| GTIN             | 4045197861498 |
| Produktų klasė   | 210           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>             | 50 mm                 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                 | LO.. 130708           |
| Bendras ilgis L <sub>viso</sub>               | 80 mm                 |
| maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub> | 59 mm                 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys           | 219882 (15IP; 3,0 Nm) |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø                        | 27 mm                 |

|   |   |
|---|---|
| efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$ | 4   |
| Serija                                    | Power Tang                                      |
| Keičiamų plokštelių kiekis                | 20  |
| Koto tipas                                | su kiauryme                                     |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$             | 90 laipsniai                                    |
| frezų naudojimas                          | Griovelių frezavimas                            |
| Pjovimo briaunų išdėstymas                | kintamas  |
| Vidinis aušinimas                         | taip  |
| Įrankių keitimas                          | PowerCard                                       |
| Produkto rūšis                            | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm            | 211750 3,0  |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.                                       | 219882      |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |