

**Garant****GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, Ø D / Zeff: 80/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215126 80/5
GTIN	4045197861511
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.. 130708
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	90 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	70 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	5
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Serija	Power Tang
Keičiamų plokštelių kiekis	30
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219882