

Garant**Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: D0807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540709 D0807
GTIN	4045197522504
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma D „Rutulys“** (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutulys

Galvos Ø: 8 mm

Galvutės ilgis: 7 mm

Bendras ilgis: 47 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Forma	D0807
Forma	rutulys
Galvos Ø	8 mm
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Bendras ilgis	47 mm

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	7 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		