

HOLEX**Freza Z3 – pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: C1020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540800 C1020
GTIN	4045197156082
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas. **Forma „Užapvalintas cilindras“ (WRC).****Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	C1020
Galvos Ø	10 mm
Forma	suapvalinto cilindro formos
Bendras ilgis	60 mm
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Dantų forma	su drožlialaužiu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis	20 mm
Serija	Dantų forma Z3

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Freza