

**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Spaustukas	259038 4
Varžtas spaustukui	259021 1
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	33 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 23
Plokštelės dydis	16 mm
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Laikiklio ISO kodas	MCLNR/L 2525M16
Varžtas atraminei plokštelei	259025 7
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Spaustukas Tipas 4	259038 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 7	259025 7
Atraminė plokštelė Tipas 23	259031 23
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500