

Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/19mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	MCLNR/L 3232P19
Koto dydis	32 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 8
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Varžtas spaustukui	259021 5
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Spaustukas	259038 5
Plokštelės dydis	19 mm
Atraminė plokštelė	259031 24
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Spaustukas Tipas 5	259038 5
Varžtas spaustukui Tipas 5	259021 5
Varžtas atraminei plokštei Tipas 8	259025 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Atraminė plokštelė Tipas 24	259031 24
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600