

Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Spaustukas	259038 4
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Varžtas spaustukui	259021 1
Laikiklio ISO kodas	MCLNR/L 2020K12
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 6
Atraminė plokštelė	259031 22
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spaustukas Tipas 4	259038 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 6	259025 6
Atraminė plokštelė Tipas 22	259031 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500