

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250007 32/12
GTIN	4045197861610
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Varžtas spaustukui	259021 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Atraminė plokštelė	259031 22
Koto dydis	32 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Spaustukas	259038 4
Varžtas atraminei plokštelei	259025 6
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Galvutės ilgis L ₁	34 mm
Laikiklio ISO kodas	MCLNR/L 3232P12
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spaustukas Tipas 4	259038 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 6	259025 6
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Atraminė plokštelė Tipas 22	259031 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500