

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Varžtas spaustukui	259021 1
Bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 7
Atraminė plokštelė	259031 23
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Spaustukas	259038 4
Laikiklio ISO kodas	MCLNR/L 2525M16
Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 23	259031 23
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 7	259025 7
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Spaustukas Tipas 4	259038 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500