

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 24
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Varžtas spaustukui	259021 5
Spaustukas	259038 5
Varžtas atraminei plokštelei	259025 8
Plokštelės dydis	19 mm
Laikiklio ISO kodas	MCLNR/L 3232P19
Koto dydis	32 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Spaustukas Tipas 5	259038 5
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Varžtas spaustukui Tipas 5	259021 5
Atraminė plokštelė Tipas 24	259031 24
Varžtas atraminei plokštei Tipas 8	259025 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600