

**Garant**
**Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: AS0616**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540709 AS0616
GTIN	4045197522436
Produktų klasė	51D

**Aprašymas**
**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma AS „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis: 16 mm

Bendras ilgis: 50 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Forma	AS0616
Bendras ilgis	50 mm
Forma	Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø	6 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	16 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		