



## Pjovimo diskas SG STEELOX ITIN PLONAS, Disko Ø: 125mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 563430 125    |
| GTIN             | 4007220236475 |
| Produktų klasė   | 55T           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Pjovimo šlifavimo diskų grūdelių dydis, riškis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.
- Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuklis kiek senesnis, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.
- Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).

Plonas pjovimo diskas greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.

Našus pjovimo diskas iš serijos SG pasižymi dideliu patvarumu (kietumas R).

#### Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifukliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v<sub>c</sub>.

#### Specifikacija:

##### A60R-SG-STEELOX.

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

## Techninis aprašymas

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Kiaurymės Ø                      | 22,23 mm                |
| Forma                            | tiesus                  |
| Disko storis                     | 1 mm                    |
| Forma                            | 41                      |
| maksimalus sūkių skaičius        | 12200 min <sup>-1</sup> |
| Specifikacija                    | A60R-SG-INOX            |
| Disko Ø                          | 125 mm                  |
| kai medžiagos storis             | 3 - 5 mm                |
| Šlifavimo priemonių kodas        | A                       |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %                  |
| rekomenduojamas posvyrio kampas  | 90 laipsniai            |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Plienas                 |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Plienas                 |
| pavaros mechanizmas              | Kampinis šlifuoklis     |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s                  |
| Produkto rūšis                   | Pjovimo diskas          |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Ti             | tinka         |
| Ketus (G)      | ribotai tinka |
| CuZn           | ribotai tinka |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka |
| Uni            | ribotai tinka |
| sausasis       | tinka         |