

**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai:
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 6
Atraminė plokštelė	259031 7
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Koto dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	PDNNR/L 1616H11
Svirts	259015 7
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 4
Darbinės dalies ilgis L ₄	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	63 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 7	259015 7
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259044 4
Atraminė plokštelė Tipas 7	259031 7
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500