

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	29 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	12 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Svirtis	259015 7
Spyruoklių rinkinys	259044 4
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Atraminė plokštelė	259031 7
Svirties varžtas	259018 6
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	PDNNR/L 2525M11
Koto dydis	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	63 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259044 4
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Atraminė plokštelė Tipas 7	259031 7
Svirts Tipas 7	259015 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500