

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Svirtis	259015 8
Atraminė plokštelė	259031 28
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Bendras ilgis L	125 mm
Laikiklio ISO kodas	PDNNR/L 2020K15
Plokštelės dydis	15 mm
Koto dydis	20 mm
Svirties varžtas	259018 7
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	63 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 8	259015 8
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500