

**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Spyruoklių rinkinys	259044 2
Koto dydis	32 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	37 mm
Atraminė plokštelė	259031 28
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	16,8 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Svirtis	259015 8
Laikiklio ISO kodas	PDNNR/L 3232P15
Svirties varžtas	259018 7
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	63 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Svirts Tipas 8	259015 8
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500